

**CCMT 09T308 Wiper, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	260100 CA125P
GTIN	4960664017515
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Rompevirutas	WP
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 180 m/min
Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	CA125P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,07 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Material de corte	HM
Tolerancia	M

Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado