

**VBMT 110308, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	261176 CA115P
GTIN	4960664040476
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 340 m/min
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Rompevirutas	HQ
Número de cambios/cortes	2
Clase	CA115P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110308
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Aplicación principal	P

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado