

**CC. T 060204, Clase: CA115P**

Datos de pedido

Número de pedido	260092 CA115P
GTIN	4960664045396
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Rompevirutas	HQ
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Clase	CA115P
Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	CCMT060204-HQ CA115P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 270 m/min

Aplicación principal	P
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado