


**CCMT 120404, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	260202 CA115P
GTIN	4960664045358
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Tolerancia	M
Clase	CA115P
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	GK
Condición de corte	continuo
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 340 m/min
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm

Aplicación principal	P
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado