

**DC. T 070204, Clase: CA115P**

## Datos de pedido

Número de pedido	260382 CA115P
GTIN	4960664045877
Clase de artículo	25E

## Descripción técnica

Aplicación principal	P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Rompevirutas	HQ
Condición de corte	continuo
Clase	CA115P
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,4 mm
Tolerancia	M
Número de cambios/cortes	2

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal

120 - 340 m/min

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado