


**CCMT 120408, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	260204 CA115P
GTIN	4960664045365
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Clase	CA115P
Condición de corte	continuo
Tolerancia	M
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Rompevirutas	GK
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 340 m/min
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Radio angular	0,8 mm

Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado