

**DC. T 11T308, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	260492 CA115P
GTIN	4960664045853
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Clase	CA115P
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	continuo
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 340 m/min
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Rompevirutas	GK
Radio angular	0,8 mm

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado