

**Garant****DC. T 11T302, Clase: CB7010**

### Datos de pedido

Número de pedido	260458 CB7010
GTIN	4045197669483
Clase de artículo	21G

### Descripción

DC. T 11T302 CB7010 Clase: CB7010  
Rompevirutas: SM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 90 - 240 m/min

### Descripción técnica

Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	M
Radio angular	0,2 mm
Condición de corte	continuo
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 240 m/min

Velocidad de corte $v_c$ aplicación secundaria	70 - 180 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2 mm
Rompevirutas	SM
Clase	CB7010
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	Cermet
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado