


**CCMT 060202, Clase: CA115P**

## Datos de pedido

Número de pedido	260190 CA115P
GTIN	4960664045310
Clase de artículo	25E

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Radio angular	0,2 mm
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Clase	CA115P
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 340 m/min
Condición de corte	continuo
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado

Rompevirutas	GK
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado