

Garant**DC. T 070202, Clase: HB7310**

Datos de pedido

Número de pedido	260449 HB7310
GTIN	4045197669308
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Aplicación principal	N
Rompevirutas	AM
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 m/min
Clase	HB7310
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCGT 070202
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado