

Garant**Plaquita de corte Anchura total del radio 3 mm, Tipo: INOX****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 218482 INOX |
| GTIN | 4067263116523 |
| Clase de artículo | 21B |

Descripción**Idóneo para:**

Para fresas de disco n.º 218408 – 218444 y lama de tronzado n.º 273560.

Nota:

Valores de aplicación para a_e máx.

Adecuado para disco/fresa cortadora $a_p= 3,1$ mm.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------|-------------|
| Tolerancia a_p | 0 / +0,3 mm |
| Radio angular | 0,15 mm |
| Avance f_z | 0,7 mm |
| Tipo | INOX |
| Clase | HB7635 |
| Material de corte | HM |
| Número de cambios/cortes | 1 |

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Recubrimiento | TiAlN |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |