

**DC. T 11T302, Clase: CA510****Datos de pedido**

Número de pedido	260385 CA510
GTIN	4960664697632
Clase de artículo	25E

Descripción

DC. T 11T302 CA510 Clase: CA510
Rompevirutas: HQ
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 140 - 450 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 450 m/min
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Radio angular	0,2 mm
Rompevirutas	HQ
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,

Clase	CA510
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado