



Proyector LED con batería, Consumo de potencia: 13



Datos de pedido

Número de pedido	081285 13
GTIN	5708997362013
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Foco LED resistente con carcasa de aluminio resistente a los golpes y borde protector de goma.

- **Luz suave, sin sombras ni deslumbramiento y con baja generación de calor.**
- **Alto rendimiento lumínico, bajo consumo de energía.**
- **Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos.**

Foco de batería NOVA "For Life" con asa integrada y función de regulación de 5 niveles.

- **Nuevo diseño actualizado con varios LED de alta eficiencia.**
- **Nueva función OPTILight para una potencia luminosa optimizada y una duración superior de la luz.**
- **Compacta y duradera para entornos de trabajo exigentes.**

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye cable de carga USB y bloque de alimentación enchufable.

Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con batería
-----------------------	----------------------------

Hoja de datos

Longitud total	163 mm
Altura total	163 mm
Corriente de alumbrado	200 - 2000 lm
Consumo de potencia	13 W
Anchura total	63 mm
Tipo batería	Ion de litio
Clase de protección IP	IP 67