



## Proyector LED con batería, Consumo de potencia: 39



### Datos de pedido

Número de pedido	081285 39
GTIN	5708997362051
Clase de artículo	08C

### Descripción

#### Ejecución:

Foco LED resistente con carcasa de aluminio resistente a los golpes y borde protector de goma.

- **Luz suave, sin sombras ni deslumbramiento y con baja generación de calor.**
- **Alto rendimiento lumínico, bajo consumo de energía.**
- **Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos.**

Foco de batería NOVA "For Life" con asa integrada y función de regulación de 5 niveles.

- **Nuevo diseño actualizado con varios LED de alta eficiencia.**
- **Nueva función OPTILight para una potencia luminosa optimizada y una duración superior de la luz.**
- **Compacta y duradera para entornos de trabajo exigentes.**

Gracias al sistema dual se puede utilizar tanto como foco móvil con batería, como con cable de red.

#### Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

Incluye cargador.

### Descripción técnica

Tipo batería	Ion de litio
Altura total	275 mm
Clase de protección IP	IP 67
Corriente de alumbrado	600 - 6000 lm
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Consumo de potencia	39 W
Longitud total	275 mm
Anchura total	92 mm