



Foco LED, 230 V, Consumo de potencia: 43W



Datos de pedido

Número de pedido	081245 43
GTIN	5708997362037
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Foco LED resistente con carcasa de aluminio resistente a los golpes y borde protector de goma.

- **Luz suave, sin sombras ni deslumbramiento y con baja generación de calor.**
- **Alto rendimiento lumínico, bajo consumo de energía.**
- **Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos.**

Foco LED NOVA "For Life" con asa integrada y función de regulación de 5 niveles.

- **Nuevo diseño actualizado con varios LED de alta eficiencia.**
- **Nueva función OPTILight para una potencia luminosa optimizada y una duración superior de la luz.**
- **Compacta y duradera para entornos de trabajo exigentes.**

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Descripción técnica

Altura total	262 mm
Anchura total	87 mm
Corriente de alumbrado	600 - 6000 lm
Longitud cable de conexión	5 m

Clase de protección IP	IP 67
Longitud total	267 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Peso	2660 g
Atributo del nombre de producto	230 V
Tipo de producto	Foco