



Foco LED mini, Tipo: 1000



Datos de pedido

Número de pedido	081451 1000
GTIN	5708997362006
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Foco LED con batería, compacto y potente, para uso móvil. Sus dimensiones compactas lo hacen perfecto para su uso como linterna portátil. El soporte magnético regulable permite además un uso estacionario.

Nueva **función OPTILight** para una salida y duración de luz optimizadas. El sistema SMART de agarre 4 en 1 integra varias funciones en una unidad: un anillo para un agarre seguro, un clip para un montaje fácil, un imán potente y un soporte.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye cable del cargador USB.

Descripción técnica

Longitud total	104 mm
Bombilla	Módulo LED
Peso	250 g

Hoja de datos

Tipo batería	Ion de litio
Duración ilumin.	1,5 - 15 h
Altura total	96 mm
Tensión de batería	3,7 V
Corriente de alumbrado	100 - 1000 lm
Clase de protección IP	IP 65
Cantidad de baterías contenidas	1
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Anchura total	38 mm
Tipo de producto	Foco