

Calibre anular No pasa, Tipo: H



Datos de pedido

Número de pedido	484038 H
GTIN	4067263129912
Clase de artículo	48B

Descripción

Ejecución:

De acero de primera calidad para calibres, templado, destensado, rectificado y lapeado de precisión. Anillo con medidas intermedias y adaptación ISO, por ejemplo, n.º 484037 **5,56 h6** o tolerancia numérica, por ejemplo, n.º 484037 **28 + 0,01/ -0,02**.

Aplicación:

Anillos lisos para calibrar el diámetro exterior.

Norma:

Nach **DIN 2254-A**.

Nota:

En el pedido, indique el \varnothing de medida nominal exacta con campo de tolerancia (A-ZC) y calidad (6-13) o tolerancia numérica (\pm). Calibres para el grado de tolerancia básica 5 y tolerancias más finas posibles a petición.

Descripción técnica

medida nominal	40 - 49,999 mm
Norma	DIN 2254-A
Calidad	6

Calidad	7
Calidad	8
Calidad	9
Calidad	10
Calidad	11
Calidad	12
Calidad	13
Campo de tolerancia	a
Campo de tolerancia	b
Campo de tolerancia	c
Campo de tolerancia	cd
Campo de tolerancia	d
Campo de tolerancia	e
Campo de tolerancia	ef
Campo de tolerancia	f
Campo de tolerancia	fg
Campo de tolerancia	g
Campo de tolerancia	h
Campo de tolerancia	j
Campo de tolerancia	js
Campo de tolerancia	k
Campo de tolerancia	m
Campo de tolerancia	n
Campo de tolerancia	p
Campo de tolerancia	r
Campo de tolerancia	s
Campo de tolerancia	t
Campo de tolerancia	u
Campo de tolerancia	v

Campo de tolerancia	x
Campo de tolerancia	y
Campo de tolerancia	z
Campo de tolerancia	za
Campo de tolerancia	zb
Campo de tolerancia	zc
Material	Acero calibre
Calibración	L7
Tipo de producto	Anillo de comprobación

Servicios

Calibración Anillo de comprobación Ø máximo 50 mm	028400 50
Calibración DAkkS Anillo de comprobación Ø máximo 50 mm	028470 50