


TNMG 220404, Clase: CA510

Datos de pedido

Número de pedido	251586 CA510
GTIN	4960664699421
Clase de artículo	25E

Descripción

TNMG 220404 CA510 Clase: CA510
 Rompevirutas: PS
 Profundidad de corte a_p : 1 - 4,5 mm
 Avance f : 0,15 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 450 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	PS
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 450 m/min
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	1 - 4,5 mm
Clase	CA510

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TNMG 220404
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado