

**DC. T 070204, Clase: CA510****Datos de pedido**

Número de pedido	260382 CA510
GTIN	4960664697557
Clase de artículo	25E

**Descripción**

DC. T 070204 CA510 Clase: CA510  
 Rompevirutas: HQ  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 140 - 450 m/min

**Descripción técnica**

Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	140 - 450 m/min
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	HQ
Aplicación principal	P

Clase	CA510
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado