



Juego de alicates regulables, Número de alicates: 3



Datos de pedido

Número de pedido	700051 3
GTIN	
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones.

Possibilidad de ajuste preciso enclavable aplicando presión en el botón de resorte. Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables.

Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento de plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado en estampa.

Suministro:

1 alicate regulable de cada tam. n.º 705800: de cada tam. 150; 250; 300

Nota:

Juego de tenazas llave KNIPEX®, ver n.º 813730, y surtido mixto, ver n.º 813735.

Descripción técnica

Número de alicates	3
Norma	DIN ISO 8976
exento de chispas	no
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables

Accesorios

Alicates regulables Cobra® atramentados Longitud total
250 mm

705800 250

Alicates regulables Cobra® atramentados Longitud total
125 mm

705800 125

Alicates regulables Cobra® atramentados Longitud total
150 mm

705800 150

Alicates regulables Cobra® atramentados Longitud total
180 mm

705800 180

Alicates regulables Cobra® atramentados Longitud total
300 mm

705800 300