



Alicates regulables Cobra® cromados, Longitud total: 125mm



Datos de pedido

Número de pedido	705900 125
GTIN	4003773073949
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones.

Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables.

Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico. Con **posibilidad de ajuste preciso enclavable** aplicando presión en el botón de resorte.

Mangos revestidos de plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa.

Partes opcionales:

Mordazas n.º 705805 de cada tam. 180-300.

Descripción técnica

Número de enclavamientos ajuste preciso	13
Abertura de sujeción para tubos	1 pul
Abertura de sujeción para hexágono	27 mm
Superficie	cromado
Norma	DIN ISO 8976
Material	Acero al cromo-vanadio
exento de chispas	no

Hoja de datos

Ajuste rápido	no
Autoenganche	sí
Protección antienganche	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicataje regulables