



## Lijadora angular de batería GWS, Tipo: GWS18-10SC



### Datos de pedido

Número de pedido	077120 GWS18-10SC
GTIN	3165140960878
Clase de artículo	03C

### Descripción

#### Ejecución:

Potente **lijadora angular de batería de 18 V.**

- **El mismo rendimiento que un amolador con cable de 1000 vatios con un motor sin escobillas y una batería ProCore de 18V.**
- **Drop Control, KickBack Control e Intelligent Brake System proporcionan protección máxima y comodidad al usuario.**
- **Módulo Bluetooth para la personalización a través de la aplicación Toolbox. Interfaz de usuario para una retroalimentación activa de la herramienta y una preselección rápida.**

#### Suministro:

Incluye 2 baterías ProCORE de 18 V, brida de montaje, cargador, tuerca de apriete rápido, 1 módulo Bluetooth de bajo consumo GCY 42 Professional, caperuza protectora y L-BOXX.

#### Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en el n.º 073854 y n.º 073866.

### Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	6 m/s <sup>2</sup>
Tensión de batería	18 V
Ø máximo de muela	125 mm
Preselección electrónica de la velocidad de giro	sí

Interfaz	Interfaz Bluetooth
Bloqueo contra re arranque	sí
Tipo batería	Ion de litio
Velocidad de giro máxima	9000 min <sup>-1</sup>
Cantidad de baterías contenidas	0
Parada kick back	sí
Protección contra sobrecargas	sí
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Profundidad de corte máxima	34 mm
Quality Dress	GWS 18 V-10 SC
Conexión de hombre muerto	no
Peso	2 kg
Arranque suave	no
Construcción del motor	sin escobillas
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Tipo de producto	Lijadoras angulares