



## Cizallas para cables con cubiertas de 2 componentes en los mangos Aislados conforme a VDE, Longitud total: 225mm



### Datos de pedido

Número de pedido	730350 225
GTIN	4003773089964
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Mangos **aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Mangos con cubiertas de varios componentes. Cabeza con filos en forma de hoz. Tijera pulida. Corta de forma lisa y limpia sin aplastar. **Dos áreas de corte:** El filo principal escalonado mantiene siempre los cables más pequeños y más grandes lo más cerca posible de la junta al cortar; el filo delantero se utiliza para cortar gradualmente ("roer") los cables muy grandes.

**Enorme capacidad:** corta cables macizos de cobre o aluminio de hasta 35 mm<sup>2</sup>, cables trenzados de hasta 70 mm<sup>2</sup> y cables flexibles de hasta 120 mm<sup>2</sup>.

#### Aplicación:

Para cortar cables de cobre y de aluminio.

#### Material:

**Acero de herramientas especial,** forjado en estampa.

### Descripción técnica

Capacidad de corte hasta Ø	23 mm
Capacidad de corte	120 mm <sup>2</sup>
Longitud total	225 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	Funda de varios componentes
Accionamiento	mecánico, monomanual

Material	Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite
Superficie	cromado
con muelle de abertura	no
Tipo de producto	Tijera