



Cortatubos TubiX®, con ajuste rápido, para Ø hasta: 30mm



Datos de pedido

Número de pedido	818380 30
GTIN	4003773090038
Clase de artículo	86A

Descripción

Ejecución:

Carcasa metálica ligera y duradera de magnesio, con rodillos de guía y rueda de corte con rodamientos de agujas. Desbarbador manual sumergible en el cuerpo. Moletas de recambio incluidas.

Ventaja:

Sujeción y abrazadera independientes en el tubo mediante **ajuste rápido QuickLock**.
 · **Posicionamiento rápido y preciso de la rueda de corte en diferentes diámetros de tubo.**

Aplicación:

Universal para cortar tubos de **cobre, aluminio e INOX de pared fina** (grosor de pared hasta 2 mm).

Pieza de repuesto:

Moleta de recambio con rodamiento de agujas y eje de cambio rápido, véase el n.º 818385.

Descripción técnica

Quality Dress	TubiX
Longitud	54 mm
Moleta perforación	7,8 mm
para Ø exterior tubo	3 - 30 mm
Ø de la moleta	20 mm

Hoja de datos

Moleta anchura	6,2 mm
Anchura	55 mm
Altura	26 mm
Tipo de producto	Cortatubos

Accesorios

Cuchillas de recambio Tipo 1	818385 1
------------------------------	----------