



Pantalla de visualización nano TWIN-T20, Tipo: T20



Datos de pedido

Número de pedido	405570 T20
GTIN	2050002081154
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Pantalla de visualización para valores de medición con pantalla táctil en color de 7 pulgadas de fácil lectura. Posibilidad de indicación de 1 o 2 mediciones simultáneamente a través de las 2 conexiones para palpadores de medición inductivos o las dos entradas USB. 4 modos de indicación están disponibles para una lectura óptima de los resultados. Los palpadores de medición TESA se reconocen automáticamente. Medición dinámica garantizada gracias al registro de datos brutos de 4300/segundo.

Función:

- **Fórmulas básicas (+A, -A, +B, -B y combinaciones de A y B).**
- **Mediciones dinámicas (mín., máx., máx.-mín., promedio, etc.).**
- **Tolerancias ajustables con indicación OK/ NOK.**
- **Función integrada para la clasificación (8 máx.).**
- **Salida de datos a través de RS232, USB o Bluetooth®.**

Descripción técnica

Clase de protección IP	IP 65
Altura	119 mm
Anchura	190 mm
Pantalla	155 × 87

Longitud	112 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	TESA Link Connector TLC
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz USB