



Surtido de llaves de vaso, cuadradas de 1/4 pulgada, medidas en pulgadas 27 piezas, Número de piezas: 27



Datos de pedido

Número de pedido	630046 27
GTIN	4067263116967
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento y de unión según DIN 3122 / 3123. Todas las piezas en cajas de plástico.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 11 uds. similares a n.º 631022 tam. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 pulgada

Insertos para llaves de vaso de 6 caras largos: 10 uds. similares a n.º 631417 tam. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 pulgada

Mango transversal: 1 ud. similar a n.º 633029

Mango encajable: 1 ud. similar a n.º 632840 tam. 150

Prolongaciones: 2 uds. similar a n.º 632420 tam. 50; 100

Articulación cardán: 1 ud. similar a n.º 633520

Carraca: 1 ud. similar a n.º 632090

Almacenamiento: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Número de piezas	27

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	5/32-9/16 pul
Embalaje	Caja de plástico
Longitud	280 mm
Anchura	176 mm
Altura	66 mm
Tipo de producto	Llave de vaso