



## Surtido de llaves de vaso, cuadradas de 3/8 pulgada, medidas en pulgadas 28 piezas, Número de piezas: 28



### Datos de pedido

Número de pedido	630048 28
GTIN	4067263116974
Clase de artículo	62A

### Descripción

#### Ejecución:

Piezas de accionamiento y de unión según DIN 3122 / 3123. Todas las piezas en cajas de plástico.

#### Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

#### Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras: 12 ud. similar a n.º 637100

tam. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 pulgadas

Insertos para llaves de vaso de 12 caras largos: 9 uds. similares a n.º 637322 tam. 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 pulgada

Insertos para llaves de vaso para bujías de 12 caras: 2 uds. similar a n.º 637329 tam. 16; 20,8

Mango encajable: 1 ud. similar a n.º 635720 tam. 200

Prolongaciones: 2 uds. similar a n.º 635420 tam. 75; 250

Articulación cardán: 1 ud. similar a n.º 636220

Carraca: 1 ud. similar a n.º 635090

Almacenamiento: Caja de plástico ABS

### Descripción técnica

Número de piezas	28
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul

## Hoja de datos

Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	1/4-7/8 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Embalaje	Caja de plástico
Longitud	350 mm
Anchura	302 mm
Altura	84 mm
Tipo de producto	Llave de vaso