



Surtido de llaves de vaso, cuadradas de 1/2 pulgada, medidas en pulgadas 20 piezas, Número de piezas: 20



Datos de pedido

Número de pedido	630051 20
GTIN	4067263116981
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento y de unión según DIN 3122 / 3123. Todas las piezas en cajas de plástico.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras: 15 ud. similar a n.º 642122

tam. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1,1/16; 1,1/8; 1,3/16; 1,1/4 pulgadas

Mango transversal: 1 ud. similar a n.º 641320 tam. 295

Prolongaciones: 2 uds. similar a n.º 641020 tam. 125; 250

Articulación cardán: 1 ud. similar a n.º 641620

Carraca: 1 ud. similar a n.º 640190

Almacenamiento: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	3/8-1.1/4 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Número de piezas	20

Embalaje	Caja de plástico
Longitud	350 mm
Anchura	302 mm
Altura	84 mm
Tipo de producto	Llave de vaso