

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251706 25/16
GTIN	4045197651020
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	32 mm
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Tamaño de placa	16 mm
Tornillo para brida de sujeción	259021 1
Código ISO Soporte	MVJNR/L 2525M16
Calzo	259031 39
Brida de sujeción	259038 2
Tamaño del mango	25 mm
Tornillo para calzo	259025 3
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Longitud total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para brida de sujeción Tipo 1	259021 1
Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Calzo Tipo 39	259031 39
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Brida de sujeción Tipo 2	259038 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500