



## Surtido de puntas "Universal" con herramienta de accionamiento 32 piezas, Número de piezas: 32



### Datos de pedido

Número de pedido	676101 32
GTIN	4013288228345
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento **para uso manual y con máquina. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido Kraftform** para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

#### Aplicación:

Perfiles estándar de uso corriente para uniones atornilladas normales.

#### Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.º 675200 3 uds. de cada tam. 1/25; 2/25; 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.º 675220 3 uds. de cada tam. 1/25; 2/25; 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: N.º 675240 1 ud. de cada tam. 4; 5; 6

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior con espiga: N.º 675350 1 uds. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Mango de destornillador: 1 ud. n.º 676410 con mandrinos de cambio rápido "Rapidaptor" C/E 6,3

Mango de acoplamiento "Rapidaptor": 1 ud. n.º 675020 tam. 6,3K

### Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para Phillips

Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador Plano
Número de piezas	32
Herramienta de accionamiento	Mango de destornillador
Varilla telescópica retractable en el mango	no
Tipo de producto	Herramienta de punta