



Surtido de puntas "Security" con herramienta de accionamiento 32 piezas, Número de piezas: 32



Datos de pedido

Número de pedido	676102 32
GTIN	4013288228352
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento **para uso manual y con máquina. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido Kraftform** para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

Aplicación:

Perfiles especiales para uniones atornilladas de seguridad.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior con espiga: 1 ud. de cada tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior con espiga: N.º 675350 1 ud. de cada tam. TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para cuadrado interior: 1 ud. de cada tam. 0; 1; 2; 3

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para TRI-WING®: N.º 675370 1 ud. de cada tam. 1; 2; 3

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para juego de TORX®: N.º 675360 1 ud. de cada tam. 6; 8; 10; 1/4

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para tensor: N.º 675395 1 ud. de cada tam. 4; 6; 8; 10

Mango de destornillador: 1 ud. n.º 676410 con mandrinos de cambio rápido "Rapidaptor" C/E 6,3

Mango de acoplamiento "Rapidaptor": 1 ud. n.º 675020 tam. 6,3K

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Perfil de salida	Destornillador Torq-Set
Perfil de salida	TriWing
Perfil de salida	Destornillador de 4 caras
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras con perforación
Perfil de salida	Inserto de mordaza de fijación
Número de piezas	32
Herramienta de accionamiento	Mango de destornillador
Varilla telescópica retractable en el mango	no
Tipo de producto	Herramienta de punta