



## Surtido de puntas BiTorsion con herramienta de accionamiento 14 piezas, Número de piezas: 14



### Datos de pedido

Número de pedido	676061 14
GTIN	4013288229755
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento **para uso manual y con máquina. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido Kraftform** para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

Para rotación a la izquierda y a la derecha. La carraca integrada (36 dientes/ángulo de retorno de 10°) simplifica y acelera el atornillado sin necesidad de cambiar de posición.

#### Contenido:

Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Phillips: 1 ud. de cada tam. 1; 2

Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Pozidriv: 1 ud. de cada tam. 1; 2

Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para hexágono interior: 1 ud. de cada tam. 2,5; 3; 4; 5

Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Torx® interior: 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX 20; TX25

Puntas, longitud 50 mm, E 6,3 para ranura: 1 ud. tam. 0,8x5,5

Mango de destornillador: 1 ud.

### Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®

Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Herramienta de punta