

Mitutoyo

Reloj comparador digital, Capacidad de medición: 12,5mm

Datos de pedido

Número de pedido	434622 12,5
GTIN	4550501373951
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Lectura sin error gracias al indicador digital de gran superficie y el indicador analógico adicional. Gracias al funcionamiento con corriente de la red, apropiado para mediciones permanentes. Inserto de medición con bola de metal duro, rosca M2,5×0,45.

Ventaja:

- **Interfaz bidireccional Digimatic S1.**
- **Luz de fondo LCD roja/verde para la evaluación visual de la tolerancia GO/±NG.**
- **Pantalla de gráfico de barras analógico.**
- **Función de RANGO MÁX./MÍN. (valor de descentramiento) con una frecuencia de 500 escaneos por segundo.**
- **Alimentación eléctrica externa mediante la fuente de alimentación de CA.**
- **Precisión elevada.**

Función:

IP30: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de Ø 2,5 mm, aunque se debían mantener fuera herramientas y alambres, y no existe ninguna protección contra el agua.

Suministro:

Incluye cable de alimentación n.º 497661, fuente de alimentación de CA CC 6V / 2A (versión CEE de Alemania).

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497081, palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

Profundidad	42,9 mm
Fuerza de medición	≤ 1,5 N
Ø de carcasa	59 mm
Ø vástago de fijación h6	8 mm

Lectura seleccionable	0,0005/0,001/0,01 mm
Calibración	C1
Longitud	117,8 mm
Capacidad de medición	12,5 mm
Clase de protección IP	IP 30
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,0025 mm
Norma	Norma de fábrica
Altura de las cifras	11 mm
Indicador con iluminación de fondo	sí
Interfaz	Interfaz USB
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 12,5 mm	023000 12,5
Calibración DAkkSReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5

Accesorios

Punta de acero Tipo 2	434900 2
Fuente de alimentación de CA, DA 6 voltios/2A ADAPTER	497661 ADAPTER