

**metabo****Compresores para artesanía, Tipo: 700/90D****Datos de pedido**

Número de pedido	079842 700/90D
GTIN	4007430244833
Clase de artículo	03D

**Descripción****Ejecución:**

Compresor de alta potencia y resistente para aplicaciones exigentes. Rendimiento extremadamente alto y larga vida útil.

**Descripción técnica**

Tensión de red	380-415 V
Volumen depósito a presión	90 l
Consumo de potencia	4 kW
Quality Dress	700/90D
Presión máxima (aire)	11 bar
Anchura	520 mm
Altura	1110 mm
Potencia máxima de llenado	520 l/min
Peso	119 kg

Potencia máxima de aspiración	650 l/min
Longitud	1188 mm
Tipo de producto	Compresor