

metabo**Compresores para artesanía, Tipo: 250/24W****Datos de pedido**

Número de pedido	079842 250/24W
GTIN	4007430244413
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:**

Compresor potente y robusto para aplicaciones sencillas.

Descripción técnica

Altura	580 mm
Tensión de red	230 V
Volumen depósito a presión	24 l
Potencia máxima de llenado	120 l/min
Longitud	620 mm
Peso	24 kg
Consumo de potencia	1,5 kW
Presión máxima (aire)	8 bar
Quality Dress	250/24 W
Potencia máxima de aspiración	220 l/min

Anchura	340 mm
Tipo de producto	Compresor