



Lijadora de banda neumática, Tipo: 3260D12



Datos de pedido

Número de pedido	079570 3260D12
GTIN	15451689629
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Rectificadora de cinta resistente para uso profesional.

- **Cabezal lijador giratorio en 360°**
- **Fácil cambio de medios abrasivos y brazo de contacto**
- **Diseño sencillo y resistente**

Tamaño de la banda de lijado 13×305 mm

Suministro:

1 brazo de contacto, cinta abrasiva 13×305 mm.

Nota:

Encontrará manguitos adecuados en las pág. 368 – 371 del catálogo 55, tomo 2.

Descripción técnica

Conexión aire comprimido	1/4 pul
Peso	0,77 kg
Longitud de cinta	305 mm
Demanda de aire máxima	1020 l/min
Velocidad de giro máxima	26000 min ⁻¹
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Quality Dress	3260D12

Potencia generada	300 W
Anchura de cinta	13 mm
Nivel sonoro de funcionamiento	81,5 dB(A)
Rosca de conexión	NPT
Tipo de producto	Rectificadora de cinta