



Lijadora de banda neumática, Tipo: 3260D12K



Datos de pedido

Número de pedido	079570 3260D12K
GTIN	15451689674
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Rectificadora de cinta resistente para uso profesional.

- **Cabezal lijador giratorio en 360°**
- **Fácil cambio de medios abrasivos y brazo de contacto**
- **Diseño sencillo y resistente**

Tamaño de la banda de lijado 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm

Suministro:

4 brazos de contacto, cinta abrasiva 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm.

Nota:

Encontrará manguitos adecuados en las pág. 368 – 371 del catálogo 55, tomo 2.

Descripción técnica

Nivel sonoro de funcionamiento	81,5 dB(A)
Anchura de cinta	3, 13 16-19 mm
Rosca de conexión	NPT
Peso	0,77 kg
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Demanda de aire máxima	1020 l/min

Longitud de cinta	305 mm
Quality Dress	3260D12K
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Potencia generada	300 W
Velocidad de giro máxima	26000 min ⁻¹
Tipo de producto	Rectificadora de cinta

Accesorios

Lijadora de banda neumática Tipo 3260D12	079570 3260D12
--	----------------