

**Lijadora de banda neumática, Tipo: 4200D24****Datos de pedido**

Número de pedido	079570 4200D24
GTIN	015451689636
Clase de artículo	03R

Descripción**Ejecución:**

Rectificadora de cinta resistente para uso profesional.

- **Cabezal lijador giratorio en 360°**
- **Fácil cambio de medios abrasivos y brazo de contacto**
- **Diseño sencillo y resistente**

Tamaño de la banda de lijado 13×610 mm

Suministro:

1 brazo de contacto, cinta abrasiva 13×610 mm.

Descripción técnica

Longitud de cinta	610 mm
Potencia generada	400 W
Nivel sonoro de funcionamiento	78 dB(A)
Demanda de aire máxima	1260 l/min
Peso	1,39 kg
Anchura de cinta	13 mm
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	NPT
Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹

Quality Dress	4200D24
Suministro de energía	Operado por aire comprimido
Tipo de producto	Rectificadora de cinta