



Lijadora de banda neumática, Tipo: 4200H18K



Datos de pedido

Número de pedido	079570 4200H18K
GTIN	015451689667
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Rectificadora de cinta resistente para uso profesional.

- **Cabezal lijador giratorio en 360°**
- **Fácil cambio de medios abrasivos y brazo de contacto**
- **Diseño sencillo y resistente**

Tamaño de la banda de lijado 3×457 mm, 13×457 mm, 16–19×457 mm

Suministro:

4 brazos de contacto, cinta abrasiva 3×457 mm, 13×457 mm, 16×457 mm, 17×457 mm, 18×457 mm, 19×457 mm.

Descripción técnica

Conexión aire comprimido	1/4 pul
Peso	1,39 kg
Longitud de cinta	457 mm
Potencia generada	400 W
Nivel sonoro de funcionamiento	78 dB(A)
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹

Rosca de conexión	NPT
Demanda de aire máxima	1260 l/min
Quality Dress	4200H18K
Anchura de cinta	3, 13, 16-19 mm
Suministro de energía	Operado por aire comprimido
Tipo de producto	Rectificadora de cinta

Accesorios

Lijadora de banda neumática Tipo 4200D24	079570 4200D24
--	----------------