

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
20/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251707 20/16
GTIN	4045197651037
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	25 mm
Código ISO Soporte	MVJNR/L 2020K16
Tornillo para calzo	259025 3
Tornillo para brida de sujeción	259021 1
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Tamaño del mango	20 mm
Tamaño de placa	16 mm
Brida de sujeción	259038 2
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Calzo	259031 39
Longitud total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 39	259031 39
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Brida de sujeción Tipo 2	259038 2
Tornillo para brida de sujeción Tipo 1	259021 1
Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500