

### Estantería de ampliación de estantes inclinados, Ancho 1300 mm, Profundidad: 500mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	990606 500
GTIN	4058255012701
Clase de artículo	96P

#### Descripción

##### Ejecución:

Bastidores perfilados en T y estantes galvanizados. Suministrable con una **carga máxima por compartimento de 150 kg por estante inclinado**. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Montaje rápido gracias a una realización fácil de encajar. Utilizable por los dos lados. **Carga por módulo: 1300 kg.**

Estantería inclinada/estantería de canal que se puede utilizar por ambos lados, ideal para el almacenamiento "First-in-First-out", ya que las mercancías almacenadas pueden deslizarse por los estantes galvanizados lisos.

Medidas de construcción estantería de ampliación: 1306 mm.

Las guías de separación horizontales se pueden ajustar a intervalos de 50 mm. El riel longitudinal delantero está elevado 15 mm evitando así que la mercancía se caiga.

##### Descripción:

##### Medidas de construcción:

**Estantería básica:** Longitud nominal + 60mm

**Estantería de ampliación:** Longitud nominal + 6 mm

**Profundidad de bastidor total:** Profundidad nominal + 36 mm

##### Aplicación:

Almacenamiento para recipientes de plástico, cajas para almacenamiento a la vista, cajas de cartón y mucho más.

### Suministro:

7 estantes inclinados con 8 guías de separación cada uno, 2 cerrojos longitud., 2 guías laterales, 1 estante de cubierta recto, incluidos pies de sujeción.

### Nota:

- **Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.**
- **Anclaje al suelo adecuado n.º 990854.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

### Descripción técnica

Altura	2000 mm
Montaje por el cliente	sí
Ancho de estantería	1300 mm
Número de estantes	7
Altura de la estantería	2000 mm
Profundidad	536 mm
Profundidad de estantería	500 mm
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura	1306 mm
Carga del panel máxima	1300 kg
Anchura	1306 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	150 kg
Grosor estante	25 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Material	galvanizado
Atributo del nombre de producto	Ancho 1300 mm
Tipo de producto	Estantería de estantes inclinados