


**TNMG 160408, Clase: CA510**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251583 CA510
GTIN	4960664699209
Clase de artículo	25E

**Descripción**

TNMG 160408 CA510 Clase: CA510  
 Rompevirutas: PS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 4,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 450 m/min

**Descripción técnica**

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 450 m/min
Profundidad de corte $a_p$	1 - 4,5 mm
Rompevirutas	PS
Condición de corte	continuo
Avance $f$	0,15 - 0,6 mm/rev,
Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Clase	CA510

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado