

**DCMT 11T308, Clase: CA510****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260387 CA510 |
| GTIN | 4960664697656 |
| Clase de artículo | 25E |

Descripción

DCMT 11T308 CA510 Clase: CA510
 Rompevirutas: HQ
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 140 - 450 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Rompevirutas | HQ |
| Avance f | 0,05 - 0,25 mm/rev, |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 140 - 450 m/min |
| Radio angular | 0,8 mm |
| Profundidad de corte a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Aplicación principal | P |
| Condición de corte | continuo |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Clase | CA510 |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Material de corte | MD |
| Código ISO plaquita de corte | DCMT 11T308 |
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Tolerancia | M |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |