

**NOVUS**<sup>®</sup>**Grapadora manual, Denominación del fabricante: J-29****Datos de pedido**

Número de pedido	078407 J-29
GTIN	4009729082478
Clase de artículo	07E

**Descripción****Ejecución:**

Grapadora profesional de fácil manejo y ergonómica para clavar con precisión grapas de alambre fino y grueso y también clavos.

**Grapadora profesional de larga duración** con carcasa de colada a presión de cinc resistente, de retroceso reducido. La función de repetición del golpe garantiza la inserción al ras de los medios de sujeción.

- **Sistema de carga inferior para recarga rápida y sin problemas.**
- **Tope distanciador para la colocación paralela de hileras de grapas.**
- **Ajuste de la fuerza del impacto.**
- **Desbloqueo de seguridad patentado.**
- **Buen acceso incluso a lugares estrechos.**
- **Mirilla para el control de carga de grapas.**

**Descripción técnica**

Peso	1 kg
Tipo de mordaza adecuada	E, A, D, H, G
Profundidad de grapado máxima	16 mm

Ejecución	Grapadora manual
Quality Dress	J-29
Tipo de producto	Grapadora