

## Taladro-atornillador de batería, Tipo: GSR18V45



### Datos de pedido

Número de pedido	070243 GSR18V45
GTIN	4059952635675
Clase de artículo	03B

### Descripción

#### Ejecución:

- **Taladros-atornilladores con batería compactos, de alta potencia y giro a derecha e izquierda.**
- **Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.**
- **Ajuste del par en varios niveles para un atornillado preciso.**
- **Regulación del número de revoluciones electrónica para perforar y atornillar con precisión.**
- **Softgrip.**

Ergonomía excelente y manejo cómodo gracias a un **diseño compacto**. **Freno motor** para trabajo preciso.

#### Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de Li, cargador y L-BOXX.

#### Nota:

Encontrará baterías de recambio, juegos de inicio y cargadores adecuados a partir del n.º 073851 y los n.º 073863 – 073867.

### Descripción técnica

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Cantidad de baterías contenidas	2
Par de giro máximo blando	21 Nm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	35 mm
Empleo típico	Medium
Tensión de batería	18 V
Ø máximo de taladrado espiral en acero	10 mm
Quality Dress	GSR 18V-45
Intervalo de velocidades 1.ª marcha	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Peso	0,9 kg
Capacidad de la batería	3 Ah
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Intervalo de velocidades 2.ª marcha	0 - 1900 min <sup>-1</sup>
Par de giro máximo duro	45 Nm
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	18 V, motor CC de 4 polos
USP2	Gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13, con 2 baterías, en L-Boxx