

**Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK8425, Denominación tipo W29: 24-130****Datos de pedido**

Número de pedido	237000 24-130
GTIN	4047109178168
Clase de artículo	24T

Descripción**Idóneo para :**

N.º 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Nota:**Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.**

Debido a la geometría de corte especial, solo se pueden emplear para brocas macizas KOMET KUB® de corte a la derecha.

Tipo: INOX

Código ISO plaquita de corte: WOEX 05T304

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,14 mm/rev,**Descripción técnica**

Denominación	24-130
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,14 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 05T304
Clase	BK8425
Tipo	INOX

Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	80 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		