



## Nivel de burbuja de metal ligero electrónico, Longitud: 250



### Datos de pedido

Número de pedido	467545 250
GTIN	4007368097167
Clase de artículo	46M

### Descripción

#### Ejecución:

Mide electrónicamente el ángulo y lo muestra digitalmente. El ordenador de medición se puede calibrar en cuestión de segundos, tanto en posición horizontal como vertical. También puede utilizarse de forma convencional gracias a un nivel horizontal y otro vertical. Tiempo de funcionamiento muy largo debido a la gran capacidad de la batería. Perfil robusto de 4 cámaras recubierto de polvo con 2 superficies de medición fresadas.

#### Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

Incluye pila n.º 081551 6LR61, en un tubo de tornillo de plástico estable y transparente.

### Descripción técnica

Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	con pilas
Longitud	250 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081551 6LR61
Margen de error módulo electrónico	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) grados
Margen de error en posición normal y para medición envolvente	0,5 mm/m
Técnica de medición	digital

Calibración	H2
Tipo de producto	Nivel de burbuja