

Aspirador en mojado / seco de batería M18VC/0, Tipo: GAS1812MC



Datos de pedido

Número de pedido	070231 GAS1812MC
GTIN	4059952552682
Clase de artículo	03B

Descripción

Ejecución:

Aspirador de polvo con batería para aspiración móvil. Transporte fácil y manipulación cómoda gracias a correas por las que se puede colgar el aspirador de polvo. Aspirador a batería con la clase de protección contra el polvo M.

- **Facilita el trabajo con el sistema de arranque automático sin cables de Bosch.**
- **Gran potencia de succión con el motor sin escobillas.**

Suministro:

Sin batería ni cargador.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073851 – 073866. Encontrará un sistema de arranque automático adecuado con el n.º 070237ff.

Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Longitud tubo flexible de aspiración	1,6 m
Quality Dress	GAS 1812 MC
Tensión de batería	18 V

Volumen de depósito	8 l
Tipo batería	Ion de litio
Caudal	1800 l/min
Peso sin batería	8 kg
Cantidad de baterías contenidas	0
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Tipo de producto	Aspirador en seco y en húmedo

Accesorios

Cargador de batería Tipo GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073854 B18
Cargador de batería Tipo GAL18160C	073866 GAL18160C
Cargador de batería Tipo 1880CV	073866 1880CV
Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073853 B18
Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073851 B18