

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251707 25/16
GTIN	4045197651044
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	32 mm
Calzo	259031 39
Tamaño del mango	25 mm
Brida de sujeción	259038 2
Tornillo para brida de sujeción	259021 1
Tornillo para calzo	259025 3
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Código ISO Soporte	MVJNR/L 2525M16
Tamaño de placa	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Longitud total L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 39	259031 39
Brida de sujeción Tipo 2	259038 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo para brida de sujeción Tipo 1	259021 1
Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500