

metabo**Sierra de sable de batería sin batería, Tipo: SSEP18LTBL****Datos de pedido**

Número de pedido	078223 SSEP18LTBL
GTIN	4061792250253
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:**

Potente sierra de sable de batería y poco peso, con mango de agarre suave en ángulo para una gran comodidad de trabajo.

- **Motor sin escobillas para un progreso de trabajo rápido y la máxima eficiencia.**
- **Tope de profundidad ajustable sin herramientas.**
- **Electrónica Vario (V) para trabajar con un cuentaimpulsos específico del material.**
- **La hoja de sierra se puede girar 180° para trabajar cómodamente por encima de la cabeza.**
- **Metabo Quick para el cambio de hoja de sierra sin herramientas.**
- **Elevación pendular conmutable.**

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Suministro:

Sin batería ni cargador, en caja.

Nota:

Encontrará hojas de sierra de sable a partir del n.º 588600.

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Construcción del motor	sin escobillas
Peso	3 kg

Vibraciones máximas según EN	14,5 m/s ²
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Tipo batería	Ion de litio
Número de carreras	0 - 3000 min ⁻¹
Quality Dress	SSEP 18 L BL
Longitud de carrera	32 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Tensión de batería	18 V
Cambio de herramienta sin herramientas	sí
Tipo de producto	Sierra